

# NOVATECH

FTP 300X80-Ø35 HL90

EAN 4031582377125

Номер на поръчката 00838840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Отливане
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	300 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	35 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	2400 kg
Товароносимост при 6 км/ч	2000 kg
Статичен Товароносимост	4000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	14,821 kg

# NOVATECH

FTP 300X80-Ø35 HL90

EAN 4031582377125

Номер на поръчката 00838840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

