

# MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 제품명            | Mono                |
| 하우징 유형         | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 70 kg               |
| 전기 전도성         | 아니요                 |
| 스테인리스          | 아니요                 |
| 정지 중 하중용량      | 140 kg              |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C              |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C               |
| 총높이            | 104 mm              |
| 전체 너비          | 0 mm                |
| 전체 체중          | 0.14 kg             |

## 하우징

|         |                  |
|---------|------------------|
| 주택 자재   | 폴리아미드            |
| Fork 외형 | 단힘               |
| 스위블 베어링 | 스템, 회전           |
| 색상      | 흰색 알루미늄(RAL9006) |
| 오프셋     | 34 mm            |
| 회전 반경   | 105 mm           |
| 회전 간섭   | 210 mm           |
| 돌 직경    | 0 mm             |

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌            |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무           |
| 베어링        | 플레인 베어링           |
| 트레드 색상     | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 휠 색상       | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함          |
| 직경         | 80 mm             |
| 트레드 폭      | 24 mm             |
| 차축 홀 직경    | 0 mm              |
| 허브 길이      | 0 mm              |
| 차체 너비      | 24 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 90 Shore A        |

## 피팅

|         |                |
|---------|----------------|
| 피팅 유형   | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 10 mm          |

# MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

