

NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Номер замовлення 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	900 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	720 kg
Статичний Вантажопідйомність	1800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,532 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	85 mm
Протектор	95 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	95 mm
Ширина тіла	95 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D
Тип підшипника	6204

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

