ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Numéro de commande 00827180



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	55 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	55 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	3.87 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Numéro de commande 00837180

Dessins du produit



ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 H60

EAN 4031582319774

Numéro de commande 00837180

