

STYLEA

5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582343588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Stylea |
| Тип | Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 50 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 100 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 68 mm |
| Общая ширина | 43 mm |
| Общий вес | 0,13 kg |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Стержень, поворотный |
| Цвет | Черный графит (RAL9011) |
| Офсет (Смещение) | 25 mm |
| Радиус поворота | 53 mm |
| Поворотное соединение | 106 mm |
| Диаметр купола | 23 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Полиамид, электропроводящий |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось | Заклепки |
| Цвет Протектор | Черный графит (RAL9011) |
| Цвет Колесо | Черный графит (RAL9011) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 65 mm |
| Ширина Протектор | 8 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 0 mm |
| Длина хаба | 0 mm |
| Ширина тела | 8 mm |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D |

ФИТИНГ

| | |
|------------------|---|
| Тип фитинга | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
| Диаметр Стержень | 11 mm |
| Длина Стержень | 20 mm |

STYLEA

5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582343588

Номер заказа 00079444

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

