

BASETECH

POR080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Номер на поръчката 00030950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Basetech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 125 kg |
| Статичен Товароносимост | 250 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0,102 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Ролков лагер |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 80 mm |
| Ширина на Резба | 34 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 12 mm |
| Дължина на центъра | 44,4 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |

BASETECH

POR080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Номер на поръчката 00030950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

