

## LUMINA

AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558

Номер заказа 00071315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Название продукта                  | Lumina                                    |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры        |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 40 kg                                     |
| Грузоподъемность статическая       | 80 kg                                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общая высота                       | 56 mm                                     |
| Общая ширина                       | 55 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,062 kg                                  |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса        | Полипропилен                            |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо                |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось                     | Заклепки                                |
| Цвет Протектор          | Черный графит (RAL9011)                 |
| Цвет Колесо             | Черный графит (RAL9011)                 |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                       |
| Диаметр                 | 50 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 7 mm                                    |
| Диаметр отверстия Ось   | 0 mm                                    |
| Длина хаба              | 0 mm                                    |
| Ширина тела             | 7 mm                                    |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал              | Полипропилен                                  |
| Форма Вилы            | Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный                          |
| Цвет                  | Черный графит (RAL9011)                       |
| Офсет (Смещение)      | 20 mm   |
| Радиус поворота       | 62 mm   |
| Поворотное соединение | 124 mm  |
| Диаметр купола        | 0 mm  |

## ФИТИНГ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Тип фитинга            | Глухое отверстие для фитинга B10 |
| Диаметр отверстия Болт | 8 mm                             |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# LUMINA

AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558  
Номер заказа 00071315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

