

## STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs                       | Stylea                         |
| Tip                               | Rola pivotantă                 |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 kg                          |
| Conductiv electric                | Nu                             |
| Inoxidabil                        | Nu                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 100 kg                         |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                          |
| Înălțime totală                   | 68 mm                          |
| Lățime totală                     | 43 mm                          |
| Greutate totală                   | 0,09 kg                        |

## FURCA

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă                      |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă            |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă               |
| Culoare                   | Aluminiu alb (similar RAL9006) |
| Offset                    | 25 mm                          |
| Raza de pivotare          | 53 mm                          |
| Interferență pivotantă    | 106 mm                         |
| Diametru cupolă           | 23 mm                          |

## ROATĂ

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                      |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată          |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer   |
| Axă                                     | Rivrat                         |
| Benză de rulare                         | 8 mm                           |
| Roată                                   | Aluminiu alb (similar RAL9006) |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet    |
| Diametru                                | 65 mm                          |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                           |
| Lungime butuc                           | 0 mm                           |
| Lățimea corpului                        | 8 mm                           |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D                      |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                           |

# STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

Numărul de comandă 00074552

**Product Drawings**



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

