



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Galea                                 |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas         |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                                |
| Conductivo eléctrico          | ✓                                     |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                                |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                 |
| Altura total                  | 163 mm                                |
| Ancho total                   | 66 mm                                 |
| Peso total                    | 0,609 kg                              |

## ARO

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo                | Polipropileno, conductor eléctrico       |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica, conductora eléctrica |
| Cojinete                           | Cojinete liso                            |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                  |
| Diámetro                           | 125 mm                                   |
| Ancho de Banda de rodadura         | 30 mm                                    |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                               |

## SOPORTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material                 | Poliamida             |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado               |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento           | 40 mm                 |
| Radio de giro            | 129 mm                |
| Interferencia de giro    | 258 mm                |
| Diámetro del domo        | 59 mm                 |

## AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 95 mm             |
| Anchura de la placa                        | 70 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 50 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# GALEA

5071YGH125P51

EAN 4031582399820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

