

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	440 kg
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	190 mm
总宽度	128 mm
总重量	11.85 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

偏移量	33 mm
旋转半径	100 mm
转向干涉	200 mm
圆顶直径	128 mm

轮子

轴承	未加工中心
直径	125 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm

固定件

上板长	145 mm
上板宽	145 mm
上板孔长度（最大）	120 mm
上板孔宽度（最大）	120 mm
上板孔直径	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

订单号 00800110

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

