

# AGILA

2478PJP075P60-67X60

EAN 4031582302400  
Bestelnummer 00004810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Behuizingstype               | Vast Wielen                        |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 75 kg                              |
| Statisch draagvermogen       | 150 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 100 mm                             |
| Totale breedte               | 43 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,201 kg                           |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 75 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                  |
| Breedte wielkern              | 25 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## BEHUIZING

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm       | Breed              |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd |
| Diameter koepel | 43 mm              |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 67 mm              |
| Breedte plaat               | 60 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 40 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 48 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 40 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 48 mm              |
| Diameter plaatgat           | 6,3 mm             |

# AGILA

2478PJP075P60-67X60

EAN 4031582302400  
Bestelnummer 00004810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

