



Obrázek se může lišit od původního produktu

#### VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

#### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                            |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení    |
| Nosnost 4 km/h              | 800 kg                          |
| Nosnost 6 km/h              | 640 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                              |
| Nerezové                    | Ne                              |
| Statická Nosnost            | 1600 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                           |
| Celková výška               | 200 mm                          |
| Stavební výška              | 96 mm                           |
| Celková hmotnost            | 3,28 kg                         |

#### UCHYCENÍ

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice     | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko   | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení          | 55 mm                                      |
| Průměr otáčení   | 230 mm                                     |
| Poloměr otáčení  | 96 mm                                      |

#### KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid, těžký          |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva kola         | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra              |
| Průměr             | 160 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D               |

#### MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4681TOP160P63

EAN 4031582308044

Objednací číslo 00830076

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

