

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Stylea

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 50 kg

Conductiv electric ✓

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 40 °C

Înălțime totală 81 mm

Lățime totală 54 mm

ROATĂ

Material pentru corp Poliamidă, conductivă electric

Material al benzii de rulare Identic cu corp Roată

Lagăr Rulment simplu cu tub Spacer

Axă Rivrat

Protecție pentru filet Fără protecție pentru filet

Diametru 75 mm

Benză de rulare 8 mm

Duritatea benzii de Benză de rulare (D) 75 malul D

FURCA

Material Poliamidă

FormăFurcă Carcasă Roată dublă

Rulment pivotant Tijă , pivotantă

Raza de pivotare 62 mm

Interferență pivotantă 124 mm

Diametru cupolă 20 mm

RACORD

Tip ajustare Tijă cu inel de prindere, cu colier

Diametru Tijă 11 mm

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

