

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Orificiu, neprelucrat
Diametru	250 mm
Benză de rulare	60 mm
Diametrul găurii Axă	190 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	68 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	630 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	525 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1260 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	1,36 kg

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Numărul de comandă 00830877
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Numărul de comandă 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.