

# PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Puretech                            |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 180 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 360 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 2,04 kg                             |

## RUOTA

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene     |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, nera |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano  |
| Parafili                    | Senza parafili    |
| Diametro                    | 250 mm            |
| Larghezza battistrada       | 50 mm             |
| Asse diametro del foro      | 20,1 mm           |
| Lunghezza mozzo             | 58 mm             |
| Durezza del Battistrada (A) | 85 Shore A        |

# PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

