

PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20,1 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	180 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	360 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	2,04 kg

PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto

