

ZETA

46871FP200P63

EAN 4031582366044

Pasūtījuma numurs 00828556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Zeta

Korpusa tips Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 450 kg

Kravnesība pie 6 km/h 360 kg

Statiskā kravnesība 900 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 85 °C

Kopējais augstums 240 mm

Kopējais platums 96 mm

Kopējais svars 4,178 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	161 mm
Grozāms savienojums	322 mm
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA

4687IFP200P63

EAN 4031582366044

Pasūtījuma numurs 00828556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

