

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582443325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral twin
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura(mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	175 mm
Àmplia general	70 mm
Pes total	1,425 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	15 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	45 mm
Scio de giro	120 mm
Sterferencia de giro	240 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	96 mm



Premi Alemany
de Disseny



Premi Red Dot
Disseny
Award

INTEGRAL TWIN


2946UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582443325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS



Premi Alemany
de Disseny



Premi Red Dot
Disseny
Award