



ROUE


Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Type de roulement	6306

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	2700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4500 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.62 kg



DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Numéro de commande 00801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

