

GALEA

5070YGP100P60-90X70

Номер на поръчката 00078901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	138 mm
Общо тегло	0,448 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на резбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	90 mm
Интерференция при завъртане	180 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	90 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	60 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	55 mm
Диаметър на отвора на плаката	8 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

GALEA

5070YGP100P60-90X70

Номер на поръчката 00078901

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

