



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Zeta
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	700 kg
Товароносимост при 6 км/ч	560 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-0.33 °C
Обща височина	240 mm
Общо тегло	3.71 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, много тежък
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Синьо покритие
Изместване	55 mm
Интерференция при завъртане	360 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ZETA

4681ITP200P63 SH80XL

EAN 4031582400496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта

