

MAXTECH

UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017

EAN 4031582322781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda	Branco natural
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	58 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,51 kg

MAXTECH

UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017

EAN 4031582322781

Número de encomenda 00064271

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

