

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	310 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	150 mm
Kopējais platums	131 mm
Kopējais svars	7,01 kg

KRONŠTEINIS

Ofsets	30 mm
Pagriezienu rādiuss	91 mm
Grozāms savienojums	182 mm
Kupola diametrs	104 mm

RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	100 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	112 mm
Plāksnes platums	112 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Pasūtījuma numurs 00800113

Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

