

EXPANDER

R47-32-36 INOX

EAN 4031582428322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (minimum)	32 mm
Fixation expansible (maximum)	36 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Fixation expansible
Type	Accessoire
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids	0,17 kg