

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM45 9011

EAN 4031582317282

Número de pedido 00071271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	61 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0,093 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Banda de rodadura	Negro grafito (RAL9011)
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Negro grafito (RAL9011)
Desplazamiento	20 mm
Radio de giro	52 mm
Interferencia de giro	104 mm
Diámetro del domo	45 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con anillo de agarre, con collarín
Diámetro del Espiga	11 mm
Longitud de la Espiga	20 mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM45 9011

EAN 4031582317282
Número de pedido 00071271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

