INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MAXTECH

UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004

EAN 4031582323191



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004

EAN 4031582323191

Numéro de commande 00039406

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH