

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Numéro de commande 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	400 mm
Largeur du Bandage	80 mm
Diamètre du trou de l'Axe	40 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps	80 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	3000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2500 kg
Statique Capacité de charge	5000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	23,598 kg

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Numéro de commande 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

