

# PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Objednávací číslo 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	36 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,444 kg

# PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Objednáací číslo 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

