

## ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Rendelési szám 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírás	800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,244 kg

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Rendelési szám 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

