

COMPACTA

1430PJ025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Compacta
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	70 kg
Capacidad de carga estática	140 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	86 mm
Ancho total	24 mm
Peso total	0,03 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	25 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm
Anchura del cuerpo	15 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, ligera
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Una Carrera de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	23 mm
Radio de giro	82 mm
Interferencia de giro	164 mm
Diámetro del domo	24,5 mm
Diámetro de la rosca	0 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	35 mm
Anchura de la placa	30 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	23 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Diámetro del orificio de la placa	4,2 mm
Longitud de la Espiga	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

