

FOOT LOCK 160

EAN 4031582443110



La imagen puede diferir del producto original

AJUSTE

Longitud de la placa	140 mm
Anchura de la placa	115 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Accesorio
Tipo de carcasa	Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h	250 kg
Capacidad de carga estática	250 kg
Altura total	170 mm
Peso total	1,64 kg

ARO

Diámetro	160 mm
----------	--------