INFORMACIJE O PROIZVODU

ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●○
Buka u pokretu	●●●●●
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	400 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	1.24 kg

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	46 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
duzina glavcine	60 mm
Širina tela	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Broj porudžbine 00023479

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH