

## AGILA

2470DYK075P40

EAN 4031582335170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 55 kg                             |
| Conductiv electric                | Da                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 110 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                             |
| Înălțime totală                   | 100 mm                            |
| Lățime totală                     | 43 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,37 kg                           |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Larg                 |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Pasivat în albastru  |
| Offset                    | 24 mm                |
| Raza de pivotare          | 61,5 mm              |
| Interferență pivotantă    | 123 mm               |
| Diametru cupolă           | 43 mm                |

## ROATĂ

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Tablă de oțel                            |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, negru, conductiv electric |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile cu con                   |
| Roată                                   | Pasivat în albastru                      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet                |
| Diametru                                | 75 mm                                    |
| Benză de rulare                         | 25 mm                                    |
| Lățimea corpului                        | 25 mm                                    |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A                            |

## RACORD

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Tip ajustare                        | Placă pătrată |
| Lungime placă                       | 60 mm         |
| Lățimea plăcii                      | 60 mm         |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 38 mm         |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 48 mm         |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 38 mm         |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 48 mm         |
| Diametru orificiu placă             | 6,3 mm        |

# AGILA

2470DYK075P40

EAN 4031582335170

Numărul de comandă 00004911  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

