INFORMACIJE O PROIZVODU

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Galea
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	162 mm
Ukupna širina	65 mm
Ukupna težina	0.66 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Zatvoreno
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	Srebrna siva (RAL7001)
ofset	40 mm
okretni radijus	135 mm
Otpor okretanju	270 mm
Prečnik kupole	59 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj
Boja omotac	Saobraćajna siva A (RAL7042)
Boja Tocak	Saobraćajna siva A (RAL7042)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	30 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
duzina glavcine	0 mm
Širina tela	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	90 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	22 mm
Dužina sraf	40 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287

Crteži proizvoda







© Copyright 2026 TENTE International GmbH