

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila stainless
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	160 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svars	0,55 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, vidējs
Dakšas forma	Plaša
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Kupola diametrs	60 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm
Ieteikums	Plāksnes garā mala 90° ārpus ceļa.

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931

Pasūtījuma numurs 00004981
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

