PRODUCTINFORMATIE

ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●○○○
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	250 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	1,03 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	91 mm
Uitzwenking	182 mm
Diameter koepel	75 mm

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Demping, hittebestendig
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Metallic
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695

Bestelnummer 00035293

Product Drawings









© Copyright 2026 TENTE International GmbH