INFORMACJE O PRODUKCIE

ALPHA

3478UOO100P62

EAN 4031582030112



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	200 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	128 mm
Szerokość całkowita	85 mm
Waga całkowita	0,37 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane
Kolor	pasywowany na niebiesko

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	36 mm
Szerokość korpusu	36 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	103 mm
Szerokość płytki	85 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	77 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	60 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UOO100P62


EAN 4031582030112

Numer zamówienia 00004948

Rysunki produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH