

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	1000 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	120 mm
Обща ширина	100 mm
Общо тегло	1.8 kg

ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	52 mm
Радиус на завъртане	89 mm
Интерференция при завъртане	178 mm
Диаметър на купол	100 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	30.5 mm
Ширина на тялото	30.5 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	95 mm
Ширина на плаката	95 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Номер на поръчката 00062072

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

