# LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Linea |
| Capacité de charge à 3 km/h | 130 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | yes |
| Capacité de charge statique | 260 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 148 mm |
| Largeur totale | 82 mm |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 129 mm |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm |
| Diamètre du dôme | 52 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 95 mm |
| Largeur de la platine | 70 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 50 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**

