

MAXTECH

PNR400X90-Ø20 HL74 TBL

EAN 4031582411058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	90 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	145 kg
Capacité de charge statique	290 kg
Poids	3 kg

MAXTECH

PNR400X90-Ø20 HL74 TBL

EAN 4031582411058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

