



Obrázek se může lišit od původního produktu

#### VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

#### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Kappa                        |
| Typ                         | Pevné Kolečko                |
| Norma                       | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h              | 1440 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 1200 kg                      |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 2400 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková výška               | 305 mm                       |
| Stavební výška              | 98 mm                        |
| Celková hmotnost            | 9,4 kg                       |

#### UCHYCENÍ

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Materiál pouzdra   | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice       | Široký, Vyztužené                |
| Barva vidlice      | Pasivováno modrou                |
| Lubrication nipple | 1                                |
| Poloměr otáčení    | 96 mm                            |

#### KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Litina                   |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 250 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

#### MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 135 mm               |
| Šířka plotny                    | 110 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

