

ICS

5320PJP125S70-10X17 7001

EAN 4031582010695



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | ICS                       |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                    |
| Statički Nosivost              | 200 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                     |
| Sveukupna visina               | 162 mm                    |
| Ukupna širina                  | 52 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0,502 kg                  |

TOCAK


|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)   |
| stitnici omotaca           | Integrirani threadguard  |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Širina tela                | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                |

KUCISTE

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materijal       | poliamid               |
| oblik viljuska  | Slim                   |
| okretni lezaj   | stablo , okretanje     |
| Boja            | Srebrna siva (RAL7001) |
| ofset           | 37 mm                  |
| okretni radijus | 99,5 mm                |
| Otpor okretanju | 199 mm                 |
| Prečnik kupole  | 52 mm                  |
| Prečnik navoja  | 0 mm                   |

PRILAGOĐAVANJE

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Tip uklapanja | narezan navojljisestougaoni vrat vrh |
| Dužina stablo | 17 mm                                |



IF nagrada za Dizajn

# ICS



5320PJP125S70-10X17 7001

EAN 4031582010695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI



IF nagrada za  
Dizajn