TERMÉKINFORMÁCIÓK

# GALEA

5071YGH100P30-12

EAN 4031582353839



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●○○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●○○ |
| Kopás | ●●●○○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●●○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Galea |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Igen |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 139 mm |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Poliamid |
| Villa alakja | Zárt |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 205 mm |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén, elektromosan vezető |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi, elektromos vezető |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 30 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 12 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5071YGH100P30-12

EAN 4031582353839

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH