

AGILA TWIN

2975PJH050P30-10,3

EAN 4031582439496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila twin
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	70 kg
Tracidad de carga estàtica	140 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	69 mm
Pes total	0,362 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	25 mm
Scio de giro	77 mm
Sterferencia de giro	155 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

AGILA TWIN

2975PJH050P30-10,3

EAN 4031582439496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

