

# LINEA LIGHT

5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea light                             |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement       |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 70 kg                                   |
| Conducteur électrique           | Non                                     |
| Inoxydable                      | Non                                     |
| Statique Capacité de charge     | 140 kg                                  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                   |
| Hauteur                         | 75.5 mm                                 |
| Largeur totale                  | 55 mm                                   |
| Poids global                    | 0.17 kg                                 |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Couleur de la chape     | Gris argent (RAL7001)  |
| Déport                  | 23 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 81 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 162 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 30 mm                  |

## ROUE

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène, conducteur électrique              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise                  |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                                |
| Diamètre              | 75 mm                                             |
| Largeur du Bandage    | 15 mm                                             |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                                        |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 10 mm                        |

Deutscher  
Designer  
ClubPrix  
Interzumproduct  
design  
awardPrix IF  
Design

# LINEA LIGHT



5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Designer  
Club



Prix  
Interzum



product  
design  
award

Prix IF  
Design