

MONO

A025PJ1050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Mono
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	30 kg
静态载重	60 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	72 mm
总重量	0.78 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	18 mm
胎面硬度 (A)	85 岸 A

支架

材料	聚丙烯
支架形状	已关闭
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	25 mm
旋转半径	71.8 mm
转向干涉	143.6 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

MONO

A025PJ050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

