

# AGILA CARE

2476XSP125R26-28S45 D

EAN 4031582358063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Nom del producte           | Agila care                               |
| Tipus                      | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                                   |
| Conducció elèctrica        | Sí                                       |
| Inoxidable                 | No                                       |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                                   |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                                   |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                                    |
| Alçada total               | 163 mm                                   |
| Àmplia general             | 67 mm                                    |
| Pes total                  | 1,02 kg                                  |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 41 mm               |
| Scio de giro         | 103,5 mm            |
| Sterferencia de giro | 207 mm              |
| Dome Dictel          | 67 mm               |

## RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida, conducció elèctrica          |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió           |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)                 |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                  |
| Diametralització                    | 125 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                                   |
| Corporació ample                    | 32 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 91 Shore A                              |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                              |

## FITACIÓ

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting                    | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil |
| Pern Diamant                        | 28 mm                                            |
| Pern Longitud                       | 96 mm                                            |
| Posició Pern                        | 19 mm                                            |
| Pern muntant la quantitat de forats | 2                                                |

# AGILA CARE

2476XSP125R26-28S45 D

EAN 4031582358063

Número de comanda 00034559

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

