

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370
Número de comanda 00003359

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	75 kg
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	100 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,299 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	80 mm
Sterferencia de giro	160 mm
Dome Dictel	43 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de placa
Placa llarga	60 mm
Placa ampla	60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	38 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	38 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	48 mm
Placa de diàmetre	6,3 mm

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370
Número de comanda 00003359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

