

## ALPHA

3477UFP160P63

EAN 4031582327588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                          |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 300 kg                         |
| Nośność przy 6 km/h            | 200 kg                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                            |
| Nierdzewne                     | Nie                            |
| Nośność statyczne              | 600 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 200 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                          |
| Waga całkowita                 | 2,58 kg                        |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 60 mm                   |
| Promień działania koła | 167 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 334 mm                  |
| Średnica kopuły        | 96 mm                   |

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                                                |
| Materiał ciała       | Poliamid                                              |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                            |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                        |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                                |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu                                       |
| Średnica             | 160 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 46 mm                                                 |
| Szerokość korpusu    | 46 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 63 Shore A                                            |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ALPHA

3477UFP160P63

EAN 4031582327588

Numer zamówienia 00005505  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

