STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359

CHAPE

Déport	35 mm
Rayon d'encombrement	85 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stora
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	128 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH